

DIÁMETRO DE TUBO SILLAS QUICKIE


ARMAZÓN RÍGIDO

NITRUM

Tubo oval



32 mm - Diámetro de barra del eje




ARGON 2

28,6 mm - Tubo redondo



32 mm - Diámetro de barra del eje




ARMAZÓN PLEGABLE

XENON 2


■ REPOSAPIÉS FIJOS

Tubo oval



■ REPOSAPIÉS DESMONTABLES


Tubo oval



QS5 X

■ REPOSAPIÉS FIJOS

25,4 mm - Tubo redondo



■ REPOSAPIÉS DESMONTABLES


25,4 mm - Tubo redondo



NEON 2

■ REPOSAPIÉS DESMONTABLES


28,6 mm - Tubo redondo



LIFE


■ REPOSAPIÉS FIJOS

23 mm - Tubo redondo



■ REPOSAPIÉS DESMONTABLES

23 mm - Tubo redondo



DIÁMETRO DE TUBO SILLAS RGK



ARMAZÓN DE ALUMINIO



	TIGA SUB 4	TIGA FX	TIGA	TIGA F2
DIÁMETRO DEL TUBO DE ASIENTO	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
DIÁMETRO DE LA BARRA DEL EJE	28 mm (COG Fijo) 32 mm (COG Ajustable)	32 mm (COG fijo o ajustable)	32 mm (COG fijo o ajustable)	32 mm (COG fijo o ajustable)

ARMAZÓN DE TITANIO



	OCTANE SUB 4	OCTANE FX	HILITE	HILITE XTR
DIÁMETRO DEL TUBO DE ASIENTO	31,75 mm	31,75 mm	25,4 mm	25,4 mm
DIÁMETRO DE LA BARRA DEL EJE	25,4 mm (COG Fijo) 32 mm (COG Ajustable)	25,4 mm (COG Fijo) 32 mm (COG Ajustable)	25,4 mm (COG Fijo) 32 mm (COG Ajustable)	25,4 mm (COG Fijo) 32 mm (COG Ajustable)